



Denumirea produsului				Contactor de putere
Denumirea tipului de produs				B310
Caracteristicile contactului				
Numărul de poli	Nr.			4
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V			1000
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV			8
Frecvența operațională	min	Hz	25	
	max	Hz	400	
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A			450
Curentul operational Ie	AC-1 (≤40°C)	A	450	
	AC-1 (≤55°C)	A	370	
	AC-1 (≤70°C)	A	300	
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	320	
	AC-4 (400V)	A	150	
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)	230V	kW	158	
	400V	kW	270	
	500V	kW	350	
	690V	kW	488	
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 1 poli în serie	75V	A	375	
	110V	A	195	
	220V	A	--	
	330V	A	--	
	460V	A	--	
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 2 poli în serie	75V	A	375	
	110V	A	350	
	220V	A	300	
	330V	A	--	
	460V	A	--	
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie	75V	A	375	
	110V	A	350	
	220V	A	350	
	330V	A	300	
	460V	A	--	
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 4 poli în serie	75V	A	375	
	110V	A	350	
	220V	A	350	
	330V	A	350	
	460V	A	300	

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 1 poli în serie

75V	A	310
110V	A	170
220V	A	--
330V	A	--
460V	A	--

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 2 poli în serie

75V	A	310
110V	A	290
220V	A	230
330V	A	--
460V	A	--

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 3 poli în serie

75V	A	310
110V	A	310
220V	A	290
330V	A	230
460V	A	--

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 4 poli în serie

75V	A	310
110V	A	310
220V	A	310
330V	A	230
460V	A	230

Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)

A	2900
---	------

Siguranta de protectie

gG (IEC)	A	500
aM (IEC)	A	400

Capacitate de realizare (valoare RMS)

A	3150
---	------

Capacitate de rupere la tensiune

440V	A	3000
500V	A	2700
690V	A	2520

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ	0.2
----	-----

Putere disipată pe pol (valoare medie)

Ith	W	40.5
AC-3	W	20

Cuplu de strângere pentru terminale

min	Nm	35
max	Nm	35
min	Ibin	25.8
max	Ibin	25.8

Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei

min	Nm	1
max	Nm	1
min	Ibin	0.74
max	Ibin	0.74

Număr maxim de fire conectabile simultan

Nr.	2
-----	---

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil

max	2x 3/0
-----	--------

Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529

IP00

Caracteristici mecanice

Poziția de operare

	normală permisă		Plan vertical ±30°
Fixare			Șurub
Greutate		g	1118
Operațiuni			
Durata de viață mecanică		cycles	10000000
Durata de viață electrică		cycles	700000
Date legate de siguranță			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1	sarcină nominală	cycles	700000
	sarcină mecanică	cycles	10000000
Contacte oglindă conform IEC/EN 609474-4-1			Da
Compatibilitate EMC			Da
Funcționează cu bobina AC			
Tensiune AC nominală la 50/60Hz, 60Hz	min	V	440
	max	V	415
Tensiune de lucru AC			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
Cuplare			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare			
	min	%Us	80
	axim	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Consum mediu bobina AC la 20°C			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
	de urgență	VA	300
	menținând	VA	10
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
	de urgență	VA	300
	menținând	VA	10
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz		W	10
Funcționează cu bobina DC			
Tensiunea nominală de control DC	min	V	440
	max	V	415
Tensiunea de operare DC			

Cuplare	min	%Us	80
	max	%Us	110

Decuplare	min	%Us	20
	max	%Us	60

Consum mediu bobina $\leq 20^{\circ}\text{C}$

cuplare	W	300
decuplare	W	10

Frecvența maximă a ciclurilor

Funcționare mecanică cycles/h 2400

Timpi de funcționare

Timp mediu pentru controlul US

în AC

Închidere NO

min	ms	80
max	ms	120

Deschidere NO

min	ms	30
max	ms	75

în DC

Închidere NO

min	ms	80
max	ms	120

Deschidere NO

min	ms	30
max	ms	75

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600

Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ

480 V	A	301
600 V	A	289

Performanță mecanică oferită

pentru motor trifazat de curent alternativ

200/208V	HP	100
220/230V	HP	125
460/480V	HP	250
575/600V	HP	300

Uz general

Contactator

alternativ	A	450
------------	---	-----

Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V

Defect standard

Curent de scurtcircuit	kA	18
Valoare siguranță	A	800
Clasa siguranței	L	

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	$^{\circ}\text{C}$	-50
max	$^{\circ}\text{C}$	70

Temperatura de depozitare


min	$^{\circ}\text{C}$	-60
max	$^{\circ}\text{C}$	80

Alitudine maximă m 3000


Rezistență și protecție

Gradul de poluare 3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certificate

CCC
cULus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC

