



Denumirea produsului				Contactor auxiliar
Denumirea tipului de produs				BG09
Caracteristicile contactului				
Numărul de poli	Nr.			4
Tensiune nominală de izolație U_i IEC/EN	V			690
Tensiune nominală de rezistență la impuls U_{imp}	kV			6
Frecvența operațională	min	Hz		25
	max	Hz		400
Curentul operational I_e	AC-1 ($\leq 40^\circ\text{C}$)	A		20
	AC-1 ($\leq 55^\circ\text{C}$)	A		18
	AC-1 ($\leq 70^\circ\text{C}$)	A		15
	AC-3 ($\leq 440\text{V}$ $\leq 55^\circ\text{C}$)	A		9
	AC-4 (400V)	A		4
Putere nominală de funcționare AC-1 ($T \leq 40^\circ\text{C}$)	230V	kW		8
	400V	kW		14
	500V	kW		16
	690V	kW		22
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)	A			96
Siguranța de protecție	gG (IEC)	A		20
	aM (IEC)	A		10
Capacitate de realizare (valoare RMS)	A			92
Capacitate de rupere la tensiune	440V	A		72
	500V	A		72
	690V	A		72
Rezistență pe pol (valoare medie)	m Ω			10
Putere disipată pe pol (valoare medie)	I_{th}	W		4
	AC-3	W		0.8
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm		0.8
	max	Nm		1
	min	I_{bin}		9
	max	I_{bin}		9
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei	min	Nm		0.8
	max	Nm		1
	min	I_{bin}		9
	max	I_{bin}		9
Număr maxim de fire conectabile simultan	Nr.			2
Sectiunea conductorului				

AWG/Kcmil			
	max	12	
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ²	0.8
	max	mm ²	2.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	2.5
Flexibil cu secțiune de conductor izolată	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	2.5

Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529 IP20

Caracteristici mecanice

Poziția de operare

	normală permisă	Plan vertical ±30°	
Fixare		Șurub / șină DIN 35mm	

Greutate g 200

Caracteristici contacte auxiliare

Curentul termic I_{th} A 10

Operațiuni

Durata de viața mecanică cycles 20000000

Durata de viața electrică cycles 500000

Date legate de siguranță

Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1

	sarcină nominală	cycles	500000
	sarcină mecanică	cycles	20000000

Compatibilitate EMC Vero

Funcționează cu bobina DC

Tensiunea nominală de control DC V 24

Tensiunea de operare DC

Cuplare

min	%Us	75
max	%Us	115

Decuplare

min	%Us	10
max	%Us	25

Consum mediu bobina ≤20°C

cuplare	W	3.2
decuplare	W	3.2

Frecvența maximă a ciclurilor

Funcționare mecanică cycles/h 3600

Timpi de funcționare

Timp mediu pentru controlul US

în AC

Închidere NO

min	ms	12
max	ms	21

Deschidere NO

min	ms	9
max	ms	18

Închidere NC

min	ms	17
-----	----	----

		max	ms	26
	Deschiderea NC	min	ms	7
		max	ms	17
în DC				
	Închidere NO	min	ms	18
		max	ms	25
	Deschidere NO	min	ms	2
		max	ms	3
	Închidere NC	min	ms	3
		max	ms	5
	Deschiderea NC	min	ms	11
		max	ms	17

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ	480 V	A 7.6
	600 V	A 6.1

Performanță mecanică oferită

pentru motor AC monofazat

110/120V	HP	0.5
230V	HP	1.5

pentru motor trifazat de curent alternativ

200/208V	HP	2
220/230V	HP	3
460/480V	HP	5
575/600V	HP	5

Uz general

Contactator

alternativ	A	20
------------	---	----

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-50
max	°C	+70

Temperatura de depozitare

min	°C	-60
max	°C	+80

Altitudine maximă


m	3000
---	------

Rezistență și protecție


Gradul de poluare

3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certificate

CCC
cULus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC