



Denumirea produsului

Contactor de  
putere  
B145

Denumirea tipului de produs

**Caracteristicile contactului**

Numărul de poli	Nr.	3
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	8
Frecvența operațională	min	Hz 25
	max	Hz 400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	250
Curentul operational Ie	AC-1 (≤40°C)	A 250
	AC-1 (≤55°C)	A 235
	AC-1 (≤70°C)	A 190
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A 150
	AC-4 (400V)	A 57
Putere nominală de funcționare AC-3 (T≤55°C)	230V	kW 46
	400V	kW 80
	415V	kW 88
	440V	kW 93
	500V	kW 100
	690V	kW 120
	1000V	kW 75
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)	230V	kW 91
	400V	kW 150
	500V	kW 196
	690V	kW 270
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 1 poli în serie	75V	A 220
	110V	A 110
	220V	A –
	330V	A –
	460V	A –
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 2 poli în serie	75V	A 220
	110V	A 150
	220V	A 130
	330V	A –
	460V	A –
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie	75V	A 220
	110V	A 150
	220V	A 150

	330V	A	130
	460V	A	–
<hr/>			
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 4 poli în serie	75V	A	220
	110V	A	150
	220V	A	150
	330V	A	150
	460V	A	130
<hr/>			
Curent maxim IEC Ie în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 1 poli în serie	75V	A	160
	110V	A	80
	220V	A	–
	330V	A	–
	460V	A	–
<hr/>			
Curent maxim IEC Ie în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 2 poli în serie	75V	A	160
	110V	A	120
	220V	A	90
	330V	A	–
	460V	A	–
<hr/>			
Curent maxim IEC Ie în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 3 poli în serie	75V	A	160
	110V	A	140
	220V	A	120
	330V	A	90
	460V	A	–
<hr/>			
Curent maxim IEC Ie în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 4 poli în serie	75V	A	160
	110V	A	140
	220V	A	140
	330V	A	140
	460V	A	90
<hr/>			
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)		A	1300
<hr/>			
Siguranta de protectie	gG (IEC)	A	250
	aM (IEC)	A	160
<hr/>			
Capacitate de realizare (valoare RMS)		A	1500
<hr/>			
Capacitate de rupere la tensiune	440V	A	1500
	500V	A	1400
	690V	A	1200
<hr/>			
Rezistență pe pol (valoare medie)		mΩ	0.3
<hr/>			
Putere disipată pe pol (valoare medie)	Ith	W	14.5
	AC-3	W	6.8
<hr/>			
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	18
	max	Nm	18
	min	Ibin	13.3
	max	Ibin	13.3
<hr/>			
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei	min	Nm	1
	max	Nm	1

	min	I <sub>bin</sub>	0.74
	max	I <sub>bin</sub>	0.74
Număr maxim de fire conectabile simultan		Nr.	2
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil			
	max		4/0
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529			IP00
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Poziția de operare			
	normală permisă		Plan vertical ±30°
Fixare			Șurub
Greutate		g	5380
<b>Operațiuni</b>			
Durata de viața mecanică		cycles	10000000
Durata de viața electrică		cycles	1100000
<b>Date legate de siguranță</b>			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1			
	sarcină nominală	cycles	1100000
	sarcină mecanică	cycles	10000000
Contacte oglindă conform IEC/EN 609474-4-1			Da
Compatibilitate EMC			Da
<b>Funcționează cu bobina AC</b>			
Tensiune AC nominală la 50/60Hz, 60Hz			
	min	V	440
	max	V	415
Tensiune de lucru AC			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
Cuplare			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare			
	min	%Us	80
	axim	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	60
Consum mediu bobina AC la 20°C			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
	de urgență	VA	300
	menținând	VA	10
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			

	de urgență menținând	VA VA	300 10
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz			
W 10			
<b>Funcționează cu bobina DC</b>			
Tensiunea nominală de control DC			
	min	V	440
	max	V	415
Tensiunea de operare DC			
Cuplare	min	%Us	80
	max	%Us	110
Decuplare	min	%Us	20
	max	%Us	60
Consum mediu bobina ≤20°C			
	cuplare	W	300
	decuplare	W	10
<b>Frecvența maximă a ciclurilor</b>			
Funcționare mecanică cycles/h 2400			
<b>Timpi de funcționare</b>			
Timp mediu pentru controlul US			
în AC			
Închidere NO			
	min	ms	60
	max	ms	100
Deschidere NO			
	min	ms	25
	max	ms	60
în DC			
Închidere NO			
	min	ms	60
	max	ms	100
Deschidere NO			
	min	ms	25
	max	ms	60
<b>Date tehnice UL</b>			
Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600			
Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ			
	480 V	A	124
	600 V	A	125
Performanță mecanică oferită			
pentru motor trifazat de curent alternativ			
	200/208V	HP	50
	220/230V	HP	50
Uz general			
Contactor			
	alternativ	A	250
Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V			
Defect standard			
	Curent de scurtcircuit	kA	5
	Valoare siguranță	A	500
	Clasa siguranței		RK5

**Condiții ambientale**

**Temperatura**

Temperatura de Operare

min °C -50  
max °C 70

Temperatura de depozitare

min °C -60  
max °C 80

Altitudine maximă


m 3000

Rezistență și protecție

Gradul de poluare


3

Dimensiuni



CONTACTOR TYPE	A	B
B115	M6	15 (0.59")
B145	M8	20 (0.79")
B180	M8	20 (0.79")

Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

---

IEC/EN 60947-1

---

IEC/EN 60947-4-1

---

UL 60947-1

---

UL 60947-4-1

Certificate

---

CCC

---

cULus

---

EAC

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000066 -  
Contactor de  
putere, comutare  
AC