



Denumirea produsului	Contact auxiliar		
Denumirea tipului de produs	11BGX10		
<b>Caracteristicile contactului</b>			
Numărul de poli	Nr.	4	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	6	
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	10	
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei	min	Ibin	9
	max	Ibin	9
Număr maxim de fire conectabile simultan	Nr.	2	
Sectiunea conductorului	AWG/Kcmil		
	max	12	
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm <sup>2</sup>	0.75
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm <sup>2</sup>	0.75
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
Flexibil cu secțiune de conductor izolată	min	mm <sup>2</sup>	0.75
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Poziția de operare	normală	Pe plan vertical	
	permisă	Orice	
Fixare		Montare frontala/centrala	
Greutate	g	28	
Terminale Borne șurub		Șurub	
<b>Caracteristici contacte auxiliare</b>			
Tip de contact		4NO	
Curentul termic Ith	A	10	
Denumire IEC/EN 60947-5-1		A600 - Q600	
Curent de funcționare AC15	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
Curent de funcționare DC13			

24V	A	3
48V	A	1.5
60V	A	1.2
110V	A	0.6
125V	A	0.55
220V	A	0.27
600V	A	0.1

**Caracteristici electrice**

Conductivitate	5V 10 mA
Desemnare UL/CSA și IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600

Curent de funcționare AC15

120V	A	6
240V	A	3
480V	A	1.5
600V	A	1.2

Curent de funcționare DC13

12V	A	10
250V	A	0.27
440V	A	0.15
500V	A	0.13

**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

**Condiții ambientale**

Temperatura

Temperatura de Operare


min	°C	-50
max	°C	+70

Temperatura de depozitare


min	°C	-60
max	°C	+80

Altitudine maximă	m	3000
-------------------	---	------

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

#### Certificate

CCC

cULus

EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000041 - Bloc  
de contact  
auxiliar