



Denumirea produsului				Contactor de putere
Denumirea tipului de produs				BF115
Caracteristicile contactului				
Numărul de poli	Nr.			4
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V			1000
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV			8
Frecvența operațională	min	Hz		25
	max	Hz		400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A			160
Curentul operational Ie	AC-1 (≤40°C)	A		160
	AC-1 (≤55°C)	A		130
	AC-1 (≤70°C)	A		115
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A		115
	AC-4 (400V)	A		54
Curent nominal de funcționare AC-3 (T≤55°C)	230V	A		115
	400V	A		115
	415V	A		115
	440V	A		115
	500V	A		106
	690V	A		106
	1000V	A		39
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 1 poli în serie	≤24V	A		160
	48V	A		160
	75V	A		120
	110V	A		10
	220V	A		–
	–			
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 2 poli în serie	≤24V	A		160
	48V	A		160
	75V	A		160
	110V	A		130
	220V	A		14
	–			
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie	≤24V	A		160
	48V	A		160
	75V	A		160
	110V	A		140
	220V	A		145
	–			
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 4 poli în serie	≤24V	A		160
	48V	A		160

	75V	A	160
	110V	A	160
	220V	A	160
<hr/>			
Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 1 poli în serie	≤24V	A	160
	48V	A	50
	75V	A	40
	110V	A	6
	220V	A	–
<hr/>			
Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 2 poli în serie	≤24V	A	160
	48V	A	72
	75V	A	65
	110V	A	65
	220V	A	7
<hr/>			
Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 3 poli în serie	≤24V	A	160
	48V	A	150
	75V	A	100
	110V	A	100
	220V	A	92
<hr/>			
Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 4 poli în serie	≤24V	A	160
	48V	A	120
	75V	A	120
	110V	A	125
	220V	A	115
<hr/>			
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)		A	920
<hr/>			
Siguranta de protectie	gG (IEC)	A	200
	aM (IEC)	A	125
<hr/>			
Capacitate de realizare (valoare RMS)		A	1500
<hr/>			
Capacitate de rupere la tensiune	440V	A	1200
	500V	A	850
	690V	A	905
<hr/>			
Rezistență pe pol (valoare medie)		mΩ	0.45
<hr/>			
Putere disipată pe pol (valoare medie)	Ith	W	11.5
	AC-3	W	6.0
<hr/>			
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	6
	max	Nm	7
	min	Ibin	4.4
	max	Ibin	5.2
<hr/>			
Cuplu de strângere pentru terminalul bobinei	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	0.59
	max	Ibin	0.74
<hr/>			
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil			
	max		2/0

Sectiune conductor flexibil fara pin

min	mm ²	1.5
max	mm ²	70

Sectiune conductor flexibil cu pin

min	mm ²	1.5
max	mm ²	70

Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529

IP20 front

Caracteristici mecanice

Poziția de operare

normală permisă	Plan vertical ±30°
--------------------	-----------------------

Fixare

 Șurub / șină DIN
35mm

Greutate

g 2420

Operațiuni

Durata de viața mecanică

cycles 15000000

Durata de viața electrică

cycles 1200000

Date legate de siguranță

Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1

sarcină nominală	cycles	1200000
sarcină mecanică	cycles	15000000

Funcționează cu bobina AC

Tensiune AC nominală la 60 Hz

V 120

Tensiune de lucru AC

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz

Cuplare

min	%Us	80
axim	%Us	110

Decuplare

min	%Us	20
max	%Us	55

Consum mediu bobina AC la 20°C

Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz

de urgență	VA	300
menținând	VA	20

Frecvența maximă a ciclurilor

Funcționare mecanică

cycles/h 1500

Timpi de funcționare

Timp mediu pentru controlul US

în AC

Închidere NO

min	ms	16
max	ms	32

Deschidere NO

min	ms	9
max	ms	24

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)

V 600

Uz general

Contactor

alternativ A 165

Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V

Defect mare

Curent de scurtcircuit kA 100

Valoare siguranță	A	200
Clasa siguranței		J
Defect standard		
Curent de scurtcircuit	kA	10
Valoare siguranță	A	250
Clasa siguranței		RK5

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-50
max	°C	70


Temperatura de depozitare

min	°C	-60
max	°C	+80


Altitudine maximă

m 3000

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certificate

CCC

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC