



Denumirea produsului Contact auxiliar  
Denumirea tipului de produs 11G482

**Caracteristicile contactului**

Numărul de poli	Nr.	1 C/O
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	0.1

**Caracteristici mecanice**

Poziția de operare	normală permisă	Pe plan vertical Orice
Fixare		Montaj frontal/lateral
Greutate	g	13

**Caracteristici contacte auxiliare**

Tip de contact		1 C/O
Curentul termic Ith	A	0,1

**Caracteristici electrice**

Conductivitate		5V 1mA
----------------	--	--------


**Date tehnice UL**

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----


**Conditii ambientale**

Temperatura	Temperatura de Operare	min	°C	-40
		max	°C	+70
	Temperatura de depozitare	min	°C	-60
		max	°C	+80

**Dimensiuni**



**Diagrame de cablare**



### Certificari si conformitate

#### Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1  
CSA C22.2 n° 60947-5-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL 60947-1  
UL 60947-5-1

#### Certificate

CCC  
CSA  
cURus  
EAC

### Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000041 - Bloc  
de contact  
auxiliar