



Denumirea produsului				Contactor de putere
Denumirea tipului de produs				BF26
Caracteristicile contactului				
Numărul de poli	Nr.			4
Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V			690
Tensiune nominală de rezistență la impuls U _{imp}	kV			6
Frecvența operațională	min	Hz		25
	max	Hz		400
Curent termic convențional în aer liber I _{th} IEC	A			45
Curentul operațional I _e				
	AC-1 (≤40°C)	A		45
	AC-1 (≤55°C)	A		36
	AC-1 (≤70°C)	A		32
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A		26
	AC-4 (400V)	A		11.5
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)				
	230V	kW		17
	400V	kW		30
	500V	kW		37
	690V	kW		51
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)	A			210
Siguranta de protecție				
	gG (IEC)	A		50
	aM (IEC)	A		32
Capacitate de realizare (valoare RMS)	A			260
Capacitate de rupere la tensiune				
	440V	A		208
	500V	A		184
	690V	A		168
Rezistență pe pol (valoare medie)	mΩ			2
Putere disipată pe pol (valoare medie)				
	I _{th}	W		4
	AC-3	W		1.4
Cuplu de strângere pentru terminale				
	min	Nm		2.5
	max	Nm		3
	min	I _{bin}		1.8
	max	I _{bin}		2.2
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei				
	min	Nm		0.8
	max	Nm		1
	min	I _{bin}		0.8
	max	I _{bin}		0.74

Număr maxim de fire conectabile simultan	Nr.	2	
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil	max	6	
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ²	2.5
	max	mm ²	16
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	1
	max	mm ²	10
Flexibil cu secțiune de conductor izolată	min	mm ²	1
	max	mm ²	10
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529	IP20 atunci când este conectat corespunzător		
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare	normală permisă	Plan vertical ±30°	
Fixare	Șurub / șină DIN 35mm		
Greutate	g	504	
Operațiuni			
Durata de viața mecanică	cycles	20000000	
Durata de viața electrică	cycles	1600000	
Date legate de siguranță			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1	sarcină nominală	cycles	1600000
	sarcină mecanică	cycles	20000000
Compatibilitate EMC	Da		
Funcționează cu bobina AC			
Tensiune AC nominală la 60 Hz	V	230	
Tensiune de lucru AC			
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare	min	%Us	80
	axim	%Us	110
Decuplare	min	%Us	20
	max	%Us	55
Consum mediu bobina AC la 20°C			
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	2.5	
Frecvența maximă a ciclurilor			
Funcționare mecanică	cycles/h	3600	
Timpi de funcționare			
Timp mediu pentru controlul US			
în AC			
Închidere NO	min	ms	8
	max	ms	24

Deschidere NO	min	ms	5
	max	ms	15
Închidere NC	min	ms	11
	max	ms	29
Deschiderea NC	min	ms	6
	max	ms	14

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600

Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ

480 V	A	21
600 V	A	22

Performanță mecanică oferită

pentru motor AC monofazat

110/120V	HP	2
230V	HP	5

pentru motor trifazat de curent alternativ

200/208V	HP	7.5
220/230V	HP	7.5
460/480V	HP	15
575/600V	HP	20

Uz general

Contactator

alternativ	A	45
------------	---	----

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-50
max	°C	70

Temperatura de depozitare

min	°C	-60
max	°C	80

Altitudine maximă

m 3000

Rezistență și protecție

Gradul de poluare

3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certificate

CCC
cULus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC