



Denumirea produsului				Contactor de putere
Denumirea tipului de produs				BF26
Caracteristicile contactului				
Numărul de poli	Nr.			4
Tensiune nominală de izolație U _i IEC/EN	V			690
Tensiune nominală de rezistență la impuls U _{imp}	kV			6
Frecvența operațională	min	Hz	25	
	max	Hz	400	
Curent termic convențional în aer liber I _{th} IEC	A			45
Curentul operational I _e	AC-1 (≤40°C)	A	45	
	AC-1 (≤55°C)	A	36	
	AC-1 (≤70°C)	A	32	
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	26	
	AC-4 (400V)	A	11.5	
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)	230V	kW	17	
	400V	kW	30	
	500V	kW	37	
	690V	kW	51	
Curent maxim IEC I _e în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 1 poli în serie	≤24V	A	25	
	48V	A	21	
	75V	A	18	
	110V	A	6	
	220V	A	-	
	Curent maxim IEC I _e în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 2 poli în serie	≤24V	A	28
48V		A	28	
75V		A	25	
110V		A	22	
220V		A	2	
Curent maxim IEC I _e în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie		≤24V	A	28
	48V	A	28	
	75V	A	25	
	110V	A	24	
	220V	A	20	
	Curent maxim IEC I _e în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 4 poli în serie	≤24V	A	28
48V		A	28	
75V		A	25	
110V		A	24	
220V		A	26	

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 1 poli în serie

≤24V	A	18
48V	A	15
75V	A	13
110V	A	2
220V	A	–

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 2 poli în serie

≤24V	A	20
48V	A	20
75V	A	18
110V	A	13
220V	A	3

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 3 poli în serie

≤24V	A	25
48V	A	25
75V	A	20
110V	A	18
220V	A	19

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 4 poli în serie

≤24V	A	30
48V	A	30
75V	A	25
110V	A	20
220V	A	15

Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)

A	210
---	-----

Siguranta de protectie

gG (IEC)	A	50
aM (IEC)	A	32

Capacitate de realizare (valoare RMS)

A	260
---	-----

Capacitate de rupere la tensiune

440V	A	208
500V	A	184
690V	A	168

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ	2
----	---

Putere disipată pe pol (valoare medie)

I _{th}	W	4
AC-3	W	1.4

Cuplu de strângere pentru terminale

min	Nm	2.5
max	Nm	3
min	I _{bin}	1.8
max	I _{bin}	2.2

Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei

min	Nm	0.8
max	Nm	1
min	I _{bin}	0.8
max	I _{bin}	0.74

Număr maxim de fire conectabile simultan

Nr.	2
-----	---

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil

max	6
-----	---

Sectiune conductor flexibil fara pin

min	mm ²	2.5
-----	-----------------	-----

	max	mm ²	16
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	1
	max	mm ²	10
Flexibil cu secțiune de conductor izolată	min	mm ²	1
	max	mm ²	10
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529			IP20 atunci când este conectat corespunzător
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare	normală permisă		Plan vertical ±30°
Fixare			Șurub / șină DIN 35mm
Greutate		g	502
Operațiuni			
Durata de viața mecanică		cycles	20000000
Durata de viața electrică		cycles	1600000
Date legate de siguranță			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1	sarcină nominală	cycles	1600000
	sarcină mecanică	cycles	20000000
Compatibilitate EMC			Da
Funcționează cu bobina AC			
Tensiune AC nominală la 60 Hz		V	120
Tensiune de lucru AC			
	Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	Cuplare		
	min	%Us	80
	axim	%Us	110
	Decuplare		
	min	%Us	20
	max	%Us	55
Consum mediu bobina AC la 20°C			
	Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz		W	2.5
Frecvența maximă a ciclurilor			
Funcționare mecanică		cycles/h	3600
Timpi de funcționare			
Timp mediu pentru controlul US în AC			
	Închidere NO		
	min	ms	8
	max	ms	24
	Deschidere NO		
	min	ms	5
	max	ms	15
	Închidere NC		
	min	ms	9
	max	ms	20

Deschiderea NC

min	ms	9
max	ms	17

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600

Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ

480 V	A	21
600 V	A	22

Performanță mecanică oferită

pentru motor AC monofazat

110/120V	HP	2
230V	HP	5

pentru motor trifazat de curent alternativ

200/208V	HP	7.5
220/230V	HP	7.5
460/480V	HP	15
575/600V	HP	20

Uz general

Contactor

alternativ	A	45
------------	---	----

Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V

Defect mare

Curent de scurtcircuit	kA	100
Valoare siguranță	A	100
Clasa siguranței		J

Defect standard

Curent de scurtcircuit	kA	5
Valoare siguranță	A	100

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-50
max	°C	70

Temperatura de depozitare

min	°C	-60
max	°C	80

Altitudine maximă


m	3000
---	------

Rezistență și protecție

Gradul de poluare

3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certificate

CCC

cULus

EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC