



Denumirea produsului				Contactor de putere
Denumirea tipului de produs				BF09
Caracteristicile contactului				
Numărul de poli	Nr.			4
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V			690
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV			6
Frecvența operațională	min	Hz		25
	max	Hz		400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A			25
Curentul operational Ie				
	AC-1 (≤40°C)	A		25
	AC-1 (≤55°C)	A		20
	AC-1 (≤70°C)	A		18
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A		9
	AC-4 (400V)	A		4.9
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)				
	230V	kW		9.5
	400V	kW		16
	500V	kW		21
	690V	kW		27
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 1 poli în serie				
	≤24V	A		15
	48V	A		13
	75V	A		12
	110V	A		6
	220V	A		–
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 2 poli în serie				
	≤24V	A		18
	48V	A		18
	75V	A		17
	110V	A		12
	220V	A		1
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie				
	≤24V	A		20
	48V	A		20
	75V	A		20
	110V	A		15
	220V	A		10
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 4 poli în serie				
	≤24V	A		20
	48V	A		20
	75V	A		20
	110V	A		16
	220V	A		12

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 1 poli în serie

≤24V	A	10
48V	A	9
75V	A	8
110V	A	2
220V	A	–

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 2 poli în serie

≤24V	A	13
48V	A	11
75V	A	10
110V	A	7
220V	A	2

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 3 poli în serie

≤24V	A	15
48V	A	15
75V	A	13
110V	A	11
220V	A	6

Curent maxim IEC le în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 4 poli în serie

≤24V	A	15
48V	A	15
75V	A	15
110V	A	12
220V	A	7

Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)

A	150
---	-----

Siguranta de protectie

gG (IEC)	A	25
aM (IEC)	A	10

Capacitate de realizare (valoare RMS)

A	90
---	----

Capacitate de rupere la tensiune

440V	A	72
500V	A	72
690V	A	71

Rezistență pe pol (valoare medie)

mΩ	2.5
----	-----

Putere disipată pe pol (valoare medie)

I _{th}	W	1.6
AC-3	W	0.2

Cuplu de strângere pentru terminale

min	Nm	1.5
max	Nm	1.8
min	I _{bin}	1.1
max	I _{bin}	1.5

Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei

min	Nm	0.8
max	Nm	1
min	I _{bin}	0.8
max	I _{bin}	0.74

Număr maxim de fire conectabile simultan

Nr.	2
-----	---

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil

max	10
-----	----

Sectiune conductor flexibil fara pin

min	mm ²	1
-----	-----------------	---

	max	mm ²	6
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	1
	max	mm ²	4
Flexibil cu secțiune de conductor izolată	min	mm ²	1
	max	mm ²	4
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529			IP20 atunci când este conectat corespunzător
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare	normală permisă		Plan vertical ±30°
Fixare			Șurub / șină DIN 35mm
Greutate		g	356
Operațiuni			
Durata de viața mecanică		cycles	20000000
Durata de viața electrică		cycles	2000000
Date legate de siguranță			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1	sarcină nominală	cycles	2000000
	sarcină mecanică	cycles	20000000
Compatibilitate EMC			Da
Funcționează cu bobina AC			
Tensiune AC nominală la 60 Hz		V	230
Tensiune de lucru AC			
	Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	Cuplare		
	min	%Us	80
	axim	%Us	110
	Decuplare		
	min	%Us	20
	max	%Us	55
Consum mediu bobina AC la 20°C			
	Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz		W	2.5
Frecvența maximă a ciclurilor			
Funcționare mecanică		cycles/h	3600
Timpi de funcționare			
Timp mediu pentru controlul US în AC			
	Închidere NO		
	min	ms	8
	max	ms	24
	Deschidere NO		
	min	ms	10
	max	ms	20
	Închidere NC		
	min	ms	14
	max	ms	28

Deschiderea NC

min	ms	7
max	ms	18

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600

Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ

480 V	A	7.6
600 V	A	0.375

Performanță mecanică oferită

pentru motor AC monofazat

110/120V	HP	0.75
230V	HP	2

pentru motor trifazat de curent alternativ

200/208V	HP	3
220/230V	HP	3
460/480V	HP	5
575/600V	HP	7.5

Uz general

Contactator

alternativ	A	25
------------	---	----

Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V

Defect mare

Curent de scurtcircuit	kA	100
Valoare siguranță	A	30
Clasa siguranței		J

Defect standard

Curent de scurtcircuit	kA	5
Valoare siguranță	A	60

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-50
max	°C	70

Temperatura de depozitare

min	°C	-60
max	°C	80

Altitudine maximă


m	3000
---	------

Rezistență și protecție

Gradul de poluare

3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN/BS 60335-1
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certificate

CCC
cULus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC