



Denumirea produsului

Contactor de
putere
BF630

Denumirea tipului de produs

Caracteristicile contactului

Numărul de poli	Nr.	3
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	8
Frecvența operațională	min max	Hz Hz 25 400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	800
Curentul operational Ie	AC-1 (≤40°C) AC-1 (≤55°C) AC-1 (≤70°C) AC-3 (≤440V ≤55°C) AC-4 (400V)	A 800 660 570 630 260
Putere nominală de funcționare AC-3 (T≤55°C)	230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V	kW 200 355 355 400 400 500 250
Curent nominal de funcționare AC-3 (T≤55°C)	230V 400V 415V 440V 500V 690V 1000V	A 630 630 630 630 552 493 250
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)	230V 400V 500V 690V	kW 303 527 579 908
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 1 poli în serie	75V 110V	A 800 460
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 2 poli în serie	75V 110V 220V	A 800 800 700
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie		

	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	700
Curent maxim IEC la în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 4 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 1 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	460
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 2 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	700
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 3 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	650
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu L/R ≤ 15ms cu 4 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	700
	460V	A	700
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)		A	5040
Siguranța de protecție			
	gG (IEC)	A	1000
	aM (IEC)	A	630
Capacitate de realizare (valoare RMS)		A	6300
Capacitate de rupere la tensiune			
	440V	A	6300
	500V	A	4416
	690V	A	3944
Rezistență pe pol (valoare medie)		mΩ	0.09
Putere disipată pe pol (valoare medie)			
	I _{th}	W	64
	AC-3	W	40
Cuplu de strângere pentru terminale			
	min	Nm	55
	max	Nm	55
	min	I _{bin}	486
	max	I _{bin}	486
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei			
	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	I _{bin}	7.1
	max	I _{bin}	8.8
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529			IP00
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare			
	normală		Plan vertical

	permisă	±30°	
Fixare		Șurub	
Operațiuni			
Durata de viata mecanica	cycles	5000000	
Durata de viata electrica	cycles	600000	
Date legate de siguranță			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1	sarcină nominală	cycles	600000
	sarcină mecanică	cycles	5000000
Compatibilitate EMC		Da	
Funcționează cu bobina AC			
Tensiune AC nominală la 50/60Hz, 60Hz	min	V	100
	max	V	250
Tensiune de lucru AC			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
Cuplare	min	%Us	80 Us min
	max	%Us	110 Us max
Decuplare			
	max	%Us	≤70 Us min
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare	min	%Us	80 Us min
	max	%Us	110 Us max
Decuplare			
	max	%Us	≤70 Us min
Consum mediu bobina AC la 20°C			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz	de urgență	VA	390
	menținând	VA	12
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz	de urgență	VA	390
	menținând	VA	12
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz		W	4
Funcționează cu bobina DC			
Tensiunea nominală de control DC	min	V	100
	max	V	250
Tensiunea de operare DC			
Cuplare	min	%Us	85 Us min
	max	%Us	110 Us max
Decuplare			
	max	%Us	≤70 Us min
Consum mediu bobina ≤20°C	cuplare	W	390
	decuplare	W	4
Frecvența maximă a ciclurilor			
Funcționare mecanică	cycles/h	1000	
Timpi de funcționare			
Timp mediu pentru controlul US în AC			

Închidere NO

min	ms	95
max	ms	135

Deschidere NO

min	ms	40
max	ms	53

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Performanță mecanică oferită

pentru motor trifazat de curent alternativ

200/208V	HP	200
220/240V	HP	250
460/480V	HP	500
575/600V	HP	600

Uz general

Contactor

alternativ	A	800
------------	---	-----

Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V

Defect mare

Curent de scurtcircuit	kA	100
Valoare siguranță	A	800
Clasa siguranței		L

Defect standard

Curent de scurtcircuit	kA	30
Valoare siguranță	A	1000
Clasa siguranței		L

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-40
max	°C	70

Temperatura de depozitare


min	°C	-50
max	°C	80

Altitudine maximă	m	3000
-------------------	---	------


Rezistență și protecție

Gradul de poluare	3
-------------------	---

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC