



Denumirea produsului	Contactor de putere		
Denumirea tipului de produs	BF630		
Caracteristicile contactului			
Numărul de poli	Nr.	4	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	8	
Frecvența operațională	min	Hz	25
	max	Hz	400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	800	
Curentul operational Ie			
	AC-1 (≤40°C)	A	800
	AC-1 (≤55°C)	A	660
	AC-1 (≤70°C)	A	570
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	630
	AC-4 (400V)	A	260
Putere nominală de funcționare AC-3 (T≤55°C)			
	230V	kW	200
	400V	kW	355
	415V	kW	355
	440V	kW	400
	500V	kW	400
	690V	kW	500
	1000V	kW	250
Curent nominal de funcționare AC-3 (T≤55°C)			
	230V	A	630
	400V	A	630
	415V	A	630
	440V	A	630
	500V	A	552
	690V	A	493
	1000V	A	250
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)			
	230V	kW	303
	400V	kW	527
	500V	kW	579
	690V	kW	908
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 1 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	460
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 2 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	700
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie			

	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	700
Curent maxim IEC la în DC1 cu $L/R \leq 1$ ms cu 4 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu $L/R \leq 15$ ms cu 1 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	460
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu $L/R \leq 15$ ms cu 2 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	700
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu $L/R \leq 15$ ms cu 3 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	650
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu $L/R \leq 15$ ms cu 4 poli în serie			
	75V	A	800
	110V	A	800
	220V	A	800
	330V	A	700
	460V	A	700
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)		A	5040
Siguranța de protecție			
	gG (IEC)	A	1000
	aM (IEC)	A	630
Capacitate de realizare (valoare RMS)		A	6300
Capacitate de rupere la tensiune			
	440V	A	6300
	500V	A	4416
	690V	A	3944
Rezistență pe pol (valoare medie)		mΩ	0.09
Putere disipată pe pol (valoare medie)			
	Ith	W	64
	AC-3	W	40
Cuplu de strângere pentru terminale			
	min	Nm	55
	max	Nm	55
	min	Ibin	486
	max	Ibin	486
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei			
	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7.1
	max	Ibin	8.8
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529			IP00

Caracteristici mecanice

Poziția de operare

normală

Plan vertical

	permisă	±30°
Fixare		Șurub
Operațiuni		
Durata de viața mecanică	cycles	5000000
Durata de viața electrică	cycles	600000
Date legate de siguranță		
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1		
	sarcină nominală	cycles 600000
	sarcină mecanică	cycles 5000000
Compatibilitate EMC		Da
Funcționează cu bobina AC		
Tensiune AC nominală la 50/60Hz, 60Hz		
	min	V 250
	max	V 500
Tensiune de lucru AC		
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz		
Cuplare		
	min	%Us 80 Us min
	max	%Us 110 Us max
Decuplare		
	max	%Us ≤70 Us min
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz		
Cuplare		
	min	%Us 80 Us min
	max	%Us 110 Us max
Decuplare		
	max	%Us ≤70 Us min
Consum mediu bobina AC la 20°C		
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz		
	de urgență	VA 390
	menținând	VA 12
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz		
	de urgență	VA 390
	menținând	VA 12
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	4
Funcționează cu bobina DC		
Tensiunea nominală de control DC		
	min	V 250
	max	V 500
Tensiunea de operare DC		
Cuplare		
	min	%Us 85 Us min
	max	%Us 110 Us max
Decuplare		
	max	%Us ≤70 Us min
Consum mediu bobina ≤20°C		
	cuplare	W 390
	decuplare	W 4
Frecvența maximă a ciclurilor		
Funcționare mecanică	cycles/h	1000
Timpi de funcționare		
Timp mediu pentru controlul US în AC		

Închidere NO

min	ms	95
max	ms	135

Deschidere NO

min	ms	40
max	ms	53

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Performanță mecanică oferită

pentru motor trifazat de curent alternativ

200/208V	HP	200
220/240V	HP	250
460/480V	HP	500
575/600V	HP	600

Uz general

Contactor

alternativ	A	800
------------	---	-----

Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V

Defect mare

Curent de scurtcircuit	kA	100
Valoare siguranță	A	800
Clasa siguranței		L

Defect standard

Curent de scurtcircuit	kA	30
Valoare siguranță	A	1000
Clasa siguranței		L

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-40
max	°C	70

Temperatura de depozitare


min	°C	-50
max	°C	80

Altitudine maximă	m	3000
-------------------	---	------


Rezistență și protecție

Gradul de poluare	3
-------------------	---

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC