




Denumirea produsului				Contactor de putere
Denumirea tipului de produs				BF26
<b>Caracteristicile contactului</b>				
Numărul de poli	Nr.			4
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V			690
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV			6
Frecvența operațională	min	Hz		25
	max	Hz		400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A			45
Curentul operational Ie				
	AC-1 (≤40°C)	A		45
	AC-1 (≤55°C)	A		36
	AC-1 (≤70°C)	A		32
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A		26
	AC-4 (400V)	A		11.5
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)				
	230V	kW		17
	400V	kW		30
	500V	kW		37
	690V	kW		51
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)	A			210
Siguranta de protectie				
	gG (IEC)	A		50
	aM (IEC)	A		32
Capacitate de realizare (valoare RMS)	A			260
Capacitate de rupere la tensiune				
	440V	A		208
	500V	A		184
	690V	A		168
Rezistență pe pol (valoare medie)		mΩ		2
Putere disipată pe pol (valoare medie)				
	Ith	W		4
	AC-3	W		1.4
Cuplu de strângere pentru terminale				
	min	Nm		2.5
	max	Nm		3
	min	Ibin		1.8
	max	Ibin		2.2
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei				
	min	Nm		0.8
	max	Nm		1
	min	Ibin		0.8
	max	Ibin		0.74

Număr maxim de fire conectabile simultan	Nr.	2	
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil	max	6	
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm <sup>2</sup>	2.5
	max	mm <sup>2</sup>	16
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm <sup>2</sup>	1
	max	mm <sup>2</sup>	10
Flexibil cu secțiune de conductor izolată	min	mm <sup>2</sup>	1
	max	mm <sup>2</sup>	10
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529	IP20 atunci când este conectat corespunzător		
<b>Caracteristici mecanice</b>			
Poziția de operare	normală permisă	Plan vertical ±30°	
Fixare	Șurub / șină DIN 35mm		
Greutate	g	510	
<b>Operațiuni</b>			
Durata de viața mecanică	cycles	20000000	
Durata de viața electrică	cycles	1600000	
<b>Date legate de siguranță</b>			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1	sarcină nominală	cycles	1600000
	sarcină mecanică	cycles	20000000
Compatibilitate EMC	Da		
<b>Funcționează cu bobina AC</b>			
Tensiune AC nominală la 50/60Hz	V	230	
Tensiune de lucru AC			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
Cuplare	min	%Us	80
	max	%Us	110
Decuplare	min	%Us	20
	max	%Us	55
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare	min	%Us	85
	max	%Us	110
Decuplare	min	%Us	20
	max	%Us	55
Consum mediu bobina AC la 20°C			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz	de urgență	VA	70

		menținând	VA	6.5
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz				
		de urgență	VA	75
		menținând	VA	9
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz				
			W	2.5
<b>Frecvența maximă a ciclurilor</b>				
Funcționare mecanică				cycles/h 3600
<b>Timpi de funcționare</b>				
Timp mediu pentru controlul US				
în AC				
Închidere NO				
		min	ms	8
		max	ms	24
Deschidere NO				
		min	ms	5
		max	ms	15
Închidere NC				
		min	ms	11
		max	ms	29
Deschiderea NC				
		min	ms	6
		max	ms	14
<b>Date tehnice UL</b>				
Tensiune nominală de funcționare AC (UL)				V 600
Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ				
		480 V	A	21
		600 V	A	22
Performanță mecanică oferită				
pentru motor AC monofazat				
		110/120V	HP	2
		230V	HP	5
pentru motor trifazat de curent alternativ				
		200/208V	HP	7.5
		220/230V	HP	7.5
		460/480V	HP	15
		575/600V	HP	20
Uz general				
Contactor				
		alternativ	A	45
<b>Conditii ambientale</b>				
Temperatura				
Temperatura de Operare				
		min	°C	-50
		max	°C	70
Temperatura de depozitare				
		min	°C	-60
		max	°C	80
Altitudine maximă				m 3000
<b>Rezistență și protecție</b>				
Gradul de poluare				3
<b>Dimensiuni</b>				



**Diagrame de cablare**



**Certificari si conformitate**

**Conformitate**

- CSA C22.2 n° 60947-1
- CSA C22.2 n° 60947-4-1
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-4-1
- UL 60947-1
- UL 60947-4-1

**Certificate**

- CCC
- cULus
- EAC

**Clasificare ETIM**

ETIM 8.0

EC000066 -  
Contactor de  
putere, comutare  
AC