



Denumirea produsului	Contactor de putere		
Denumirea tipului de produs	BF500		
Caracteristicile contactului			
Numărul de poli	Nr.	3	
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	1000	
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	8	
Frecvența operațională	min	Hz	25
	max	Hz	400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	700	
Curentul operational Ie	AC-1 (≤40°C)	A	600
	AC-1 (≤55°C)	A	590
	AC-1 (≤70°C)	A	510
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	500
	AC-4 (400V)	A	230
Putere nominală de funcționare AC-3 (T≤55°C)	230V	kW	160
	400V	kW	250
	415V	kW	250
	440V	kW	250
	500V	kW	355
	690V	kW	400
	1000V	kW	200
Curent nominal de funcționare AC-3 (T≤55°C)	230V	A	500
	400V	A	500
	415V	A	500
	440V	A	500
	500V	A	488
	690V	A	400
	1000V	A	200
Putere nominală de funcționare AC-1 (T≤40°C)	230V	kW	265
	400V	kW	461
	500V	kW	507
	690V	kW	795
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 1 poli în serie	75V	A	650
	110V	A	320
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 2 poli în serie	75V	A	650
	110V	A	550
	220V	A	450
Curent maxim IEC Ie în DC1 cu L/R ≤ 1 ms cu 3 poli în serie			

	75V	A	650
	110V	A	600
	220V	A	600
	330V	A	450
Curent maxim IEC la în DC1 cu $L/R \leq 1$ ms cu 4 poli în serie			
	75V	A	650
	110V	A	600
	220V	A	600
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu $L/R \leq 15$ ms cu 1 poli în serie			
	75V	A	550
	110V	A	320
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu $L/R \leq 15$ ms cu 2 poli în serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	450
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu $L/R \leq 15$ ms cu 3 poli în serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
Curent maxim IEC la în DC3-DC5 cu $L/R \leq 15$ ms cu 4 poli în serie			
	75V	A	550
	110V	A	550
	220V	A	550
	330V	A	450
	460V	A	450
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)		A	4050
Siguranta de protectie			
	gG (IEC)	A	800
	aM (IEC)	A	500
Capacitate de realizare (valoare RMS)		A	5000
Capacitate de rupere la tensiune			
	440V	A	5000
	500V	A	3904
	690V	A	3200
Rezistență pe pol (valoare medie)		mΩ	0.09
Putere disipată pe pol (valoare medie)			
	I _{th}	W	49
	AC-3	W	25
Cuplu de strângere pentru terminale			
	min	Nm	55
	max	Nm	55
	min	I _{bin}	486
	max	I _{bin}	486
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei			
	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	I _{bin}	7.1
	max	I _{bin}	8.8
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529			IP00
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare			
	normală		Plan vertical


Fixare	permisă	±30°	Șurub
Operațiuni			
Durata de viața mecanică		cycles	5000000
Durata de viața electrică		cycles	600000
Date legate de siguranță			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1			
	sarcină nominală	cycles	600000
	sarcină mecanică	cycles	5000000
Compatibilitate EMC			Da
Funcționează cu bobina AC			
Consum mediu bobina AC la 20°C			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
	de urgență	VA	390
	menținând	VA	12
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
	de urgență	VA	390
	menținând	VA	12
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz		W	4
Funcționează cu bobina DC			
Tensiunea nominală de control DC			
	min	V	24
	max	V	48
Tensiunea de operare DC			
Cuplare			
	min	%Us	85 Us min
	max	%Us	110 Us max
Decuplare			
	max	%Us	≤70 Us min
Consum mediu bobina ≤20°C			
	cuplare	W	390
	decuplare	W	4
Frecvența maximă a ciclurilor			
Funcționare mecanică		cycles/h	1000
Timpi de funcționare			
Timp mediu pentru controlul US			
în AC			
Închidere NO			
	min	ms	95
	max	ms	135
Deschidere NO			
	min	ms	40
	max	ms	53
Date tehnice UL			
Tensiune nominală de funcționare AC (UL)		V	600
Performanță mecanică oferită			
pentru motor trifazat de curent alternativ			
	200/208V	HP	150
	220/240V	HP	200
	460/480V	HP	400
	575/600V	HP	500
Uz general			
Contactor			

	alternativ	A	700
Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V			
Defect mare	Curent de scurtcircuit	kA	100
	Valoare siguranță	A	800
	Clasa siguranței	L	
Defect standard	Curent de scurtcircuit	kA	30
	Valoare siguranță	A	1000
	Clasa siguranței	L	
Condiții ambientale			
Temperatura			
Temperatura de Operare			
	min	°C	-40
	max	°C	70
Temperatura de depozitare			
	min	°C	-50
	max	°C	80
Altitudine maximă		m	3000


Rezistență și protecție

Gradul de poluare 3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificări și conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC