
# DM1TA0400


MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU, DĚLENÉ JÁDRO, OTVOR 52X80MM, 400A



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Proudové vstupy** | | | | |
| Primární proud Ipn (/5) | | | A | 400 |
| Provozní frekvence | | | | |
| | | min. | Hz | 50 |
| | | max. | Hz | 60 |
| Sekundární výstupní proud | | | A | 5 |
| Odolnost proti přetížení Ipn | | | % | 120 |
| Zatižení | | | | |
| | | tř. 0.5 | VA | 1.5 |
| | | tř. 1 | VA | 3 |
| **Izolace** | | | | |
| Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN | | | V | 720 |
| IEC jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith | | | Ith for s | 40…60 |
| IEC jmenovitý dynamický proud Idyn | | | Ith for s | 2.5 |
| Suchá | | | | Třída E |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Svorky typ | | | | Šroubové |
| Upevnění | | | | Šroubové upevnění |
| Hmotnost | | | g | 900 |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +50 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +80 |
| Relativní vlhkost | | | % | 90 |
| Stupeň krytí | | | | IP30 |
| **Rozměry** | | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

IEC/EN 60044-1

V souladu

EAC

## Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.