



Contactor de
putere
BFK95

Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Caracteristicile contactului

Numărul de poli	Nr.	3
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	690
Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp	kV	8
Frecvența operațională	min	Hz 25
	max	Hz 400
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	140
Putere nominală de funcționare AC-6b (T≤40°C)	230V	kvar 34
	400V	kvar 60
	440...480V	kvar 75
	690V	kvar 80
Curent admisibil de scurtă durată pentru 10 s (IEC/EN60947-1)	A	760
Siguranta de protecție	gG (IEC)	A 125
		A 1200
Capacitate de realizare (valoare RMS)		
Capacitate de rupere la tensiune	440V	A 1100
	500V	A 775
	690V	A 745
Rezistență pe pol (valoare medie)	mΩ	0.45
Putere disipată pe pol (valoare medie)	Ith	W 8.8
	min	Nm 6
	max	Nm 7
	min	Ibin 4.4
Cuplu de strângere pentru terminale	max	Ibin 5.2
	min	Nm 0.8
	max	Nm 1
	min	Ibin 0.59
Cuplul de strângere pentru terminalul bobinei	max	Ibin 0.74
Număr maxim de fire conectabile simultan	Nr.	2
Sectiunea conductorului	AWG/Kcmil	
	max	2/0
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ² 1.5
	max	mm ² 70
Sectiune conductor flexibil cu pin		

	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	70
Protecția terminalelor de putere conform IEC/EN 60529			IP20 front
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare			
	normală permisă		Plan vertical ±30°
Fixare			Șurub / șină DIN 35mm
Greutate		g	2095
Operațiuni			
Durata de viața mecanică		cycles	15000000
Durata de viața electrică		cycles	400000
Date legate de siguranță			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1			
	sarcină nominală	cycles	400000
	sarcină mecanică	cycles	15000000
Compatibilitate EMC			Da
Funcționează cu bobina AC			
Tensiune AC nominală la 50/60Hz		V	400
Tensiune de lucru AC			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
Cuplare			
	min	%Us	80
	max	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	20
	max	%Us	55
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
Cuplare			
	min	%Us	85
	max	%Us	110
Decuplare			
	min	%Us	40
	max	%Us	55
Consum mediu bobina AC la 20°C			
Bobina 50/60Hz alimentată la 50Hz			
	menținând	VA	20
Bobina 50/60Hz alimentată la 60Hz			
	de urgență	VA	300
	menținând	VA	17
Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz			
	de urgență	VA	300
	menținând	VA	20
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz			W 6.5
Frecvența maximă a ciclurilor			
Funcționare mecanică		cycles/h	1500
Timpi de funcționare			
Timp mediu pentru controlul US			
în AC			
Închidere NO			
	min	ms	16
	max	ms	32
Deschidere NO			

min	ms	9
max	ms	24

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL)	V	600
--	---	-----

Uz general

Contactor

alternativ	A	140
------------	---	-----

Conditii ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min	°C	-50
max	°C	70

Temperatura de depozitare

min	°C	-60
max	°C	80

Altitudine maximă


m	3000
---	------

Rezistență și protecție


Gradul de poluare

3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Ⓜ Auxiliary contact 13-14 is found on BFK09 A - BFK12 A - BFK18 A types only.

Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certificate

CCC

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001079 -
Contactor
capacitiv