DM39T3000

CURRENT TRANSFORMER, SOLID-CORE TYPE FOR BUSBARS. FOR 102X55MM BUSBAR, 3000/5A




Proudové vstupy				
Primární proud Ipn (/5)			A	3000
Provozní frekvence				
		min.	Hz	50
		max.	Hz	60
Sekundární výstupní proud			A	5
Odolnost proti přetížení Ipn			%	100
Zatižení				
		tř. 0.5	VA	35
		tř. 1	VA	40
Izolace				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	720
IEC jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith			Ith for s	40…60
IEC jmenovitý dynamický proud Idyn			Ith for s	2.5
Suchá				Třída E
Mechanické vlastnosti				
Svorky typ				Šroubové
Upevnění				DIN lišta nebo šrouby
Hmotnost			g	971
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+50
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+80
Relativní vlhkost			%	90
Stupeň krytí				IP20
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

DM39T3000

CURRENT TRANSFORMER, SOLID-CORE TYPE FOR BUSBARS. FOR 102X55MM BUSBAR, 3000/5A



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

	IEC/EN/BS 61869-1
	IEC/EN/BS 61869-2

V souladu

	EAC

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.