



Denumirea produsului	Contactor de putere DPBF09		
Denumirea tipului de produs	DPBF09		
Caracteristicile contactului			
Numărul de poli	Nr.	3	
Frecvența operațională	min	Hz	25
	max	Hz	400
Caracteristici mecanice			
Poziția de operare	normală permisă	Plan vertical ±30°	
Fixare		Șurub / șină DIN 35mm	
Greutate	g	360	
Operațiuni			
Durata de viața mecanică	cycles	20000000	
Durata de viața electrică	cycles	2000000	
Date legate de siguranță			
Nivel de performanță B10d conform EN/ISO 13489-1	sarcină nominală	cycles	2000000
	sarcină mecanică	cycles	20000000
Contacte oglindă conform IEC/EN 609474-1		Da	
Compatibilitate EMC		Da	
Funcționează cu bobina AC			
Tensiune AC nominală la 60 Hz	V	24	
Tensiune de lucru AC	Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	Cuplare		
	min	%Us	80
	axim	%Us	110
	Decuplare		
	min	%Us	20
	max	%Us	55
Consum mediu bobina AC la 20°C	Bobina de 60Hz alimentată la 60Hz		
	de urgență	VA	75
	menținând	VA	9
Disiparea la mentinere ≤20°C 50Hz	W	2.5	
Frecvența maximă a ciclurilor			
Funcționare mecanică	cycles/h	3600	
Timpi de funcționare			
Timpu mediu pentru controlul US în AC	Închidere NO		

Deschidere NO	min	ms	8
	max	ms	24
Închidere NC	min	ms	10
	max	ms	20
Deschiderea NC	min	ms	14
	max	ms	28
	min	ms	7
	max	ms	18

Date tehnice UL

Tensiune nominală de funcționare AC (UL) V 600

Curent de sarcină completă (FLA) pentru motor trifazat de curent alternativ

600 V A 20

Curentul cu rotor blocat (LRA)

A 120

Performanță mecanică oferită

pentru motor AC monofazat

110/120V HP 1.5
230V HP 3

pentru motor trifazat de curent alternativ

200/208V HP 5
220/230V HP 5
460/480V HP 10
575/600V HP 15

Uz general

Contactator

alternativ A 25

Contacte auxiliare

Tensiune AC V 600
alternativ A 10
Tensiune DC V 250
curent DC A 1

Fuzibile de protecție la scurtcircuit, 600V

Defect standard

Curent de scurtcircuit kA 5
Valoare siguranță A 70
Clasa siguranței RK5

Clasificarea contactelor auxiliare conform UL

A600 - P600

Condiții ambientale

Temperatura

Temperatura de Operare

min °C -50
max °C 70

Temperatura de depozitare

min °C -60
max °C 80

Altitudine maximă


m 3000

Rezistență și protecție


Gradul de poluare

3

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-2
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contactor de
putere, comutare
AC