
DM0TA0100

MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU, DĚLENÉ JÁDRO, OTVOR 32X21MM, 100A



Proudové vstupy			
Primární proud Ipn (/5)		A	100
Provozní frekvence			
	min.	Hz	50
	max.	Hz	60
Sekundární výstupní proud		A	5
Odolnost proti přetížení Ipn		%	120
Zatižení			
	tř. 3	VA	1
Izolace			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	720
IEC jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith		Ith for s	40…60
IEC jmenovitý dynamický proud Idyn		Ith for s	2.5
Suchá			Třída E
Mechanické vlastnosti			
Svorky typ			Šroubové
Upevnění			Šroubové upevnění
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+50
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Relativní vlhkost		%	90
Stupeň krytí			IP30

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace	
	IEC/EN/BS 61869-1
	IEC/EN/BS 61869-2

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

V souladu

EAC

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.