



Denominazione del prodotto

Trasformatori di corrente  
Current transformers  
Passante per barre

Tipo

Tipologia TA

**Ingressi di corrente**

Corrente primaria Ipn (/5)

A 1200

Frequenza di impiego

min Hz 50  
max Hz 60

Corrente secondaria

A 5

Sovraccorrente permanente Ipn

% 100

Prestazioni

cl.0.5 VA 12  
cl.1 VA 16**Isolamenti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 720

Corrente nominale termica di breve durata Ith

Ith for s 40...60

Corrente dinamica nominale Idyn

Ith for s 2.5

Isolamento in aria

Classe E

**Caratteristiche meccaniche**

Attacchi tipo

A vite

Fissaggio

Guida DIN o tramite vite

Peso prodotto

g 807

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +50

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +80


Umidità relativa

% 90

Grado di protezione

IP20

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

**Certificazioni**

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

**Omologazioni**

EAC

**Classificazione ETIM**

EC000066 - Power contactor, AC switching