





Denominazione del prodotto	Trasformatori di corrente Current transformers Passante per barre		
Tipo			
Tipologia TA			
Ingressi di corrente			
Corrente primaria Ipn (/5)	A	2500	
Frequenza di impiego	min Hz	50	
	max Hz	60	
Corrente secondaria	A	5	
Sovracorrente permanente Ipn	%	100	
Prestazioni	cl.0.5	VA	20
	cl.1	VA	300
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720	
Corrente nominale termica di breve durata Ith	Ith for s	40...60	
Corrente dinamica nominale Idyn	Ith for s	2.5	
Isolamento in aria	Classe E		
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo	A vite		
Fissaggio	Guida DIN o tramite vite		
Peso prodotto	g	650	
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min °C	-25	
	max °C	+50	
Temperatura di stoccaggio	min °C	-40	
	max °C	+80	
Umidità relativa	%	90	
Grado di protezione	IP20		
Dimensioni			

**Omologazioni e conformità****Certificazioni**

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching