



Denominazione del prodotto

Trasformatori di  
corrente  
DM4T4000  
Passante

Tipo

Tipologia TA

**Ingressi di corrente**

Corrente primaria I <sub>pn</sub> (/5)	A	4000
----------------------------------------	---	------

Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60

Corrente secondaria	A	5
---------------------	---	---

Sovracorrente permanente I <sub>pn</sub>	%	120
------------------------------------------	---	-----

Prestazioni	cl.0.5	VA	50
	cl.1	VA	50

**Isolamenti**

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
----------------------------------------	---	-----

Corrente nominale termica di breve durata I <sub>th</sub>	I <sub>th</sub> for s	40...60
-----------------------------------------------------------	-----------------------	---------

Corrente dinamica nominale I <sub>dyn</sub>	I <sub>th</sub> for s	2.5
---------------------------------------------	-----------------------	-----

Isolamento in aria	Classe E
--------------------	----------

**Caratteristiche meccaniche**

Attacchi tipo	A vite
---------------	--------

Fissaggio	Guida DIN o tramite vite
-----------	-----------------------------

Peso prodotto	g	900
---------------	---	-----

**Condizioni ambientali**


Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+50

Temperatura	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
		max	°C	+80

Umidità relativa	%	90
------------------	---	----

Grado di protezione	IP30
---------------------	------

**Dimensioni**



**Omologazioni e conformità**

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

EC000066 - Power contactor, AC switching