




Denominazione del prodotto	Trasformatori di corrente Current trasformers Passante per barre		
Tipo			
Tipologia TA			
Ingressi di corrente			
Corrente primaria Ipn (/5)	A 4000		
Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60
Corrente secondaria	A 5		
Sovraccorrente permanente Ipn	% 100		
Prestazioni	cl.0.5	VA	50
	cl.1	VA	100
Isolamenti			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V 720		
Corrente nominale termica di breve durata Ith	Ith for s 40...60		
Corrente dinamica nominale Idyn	Ith for s 2.5		
Isolamento in aria	Classe E		
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo	A vite		
Fissaggio	Guida DIN o tramite vite		
Peso prodotto	g 3200		
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+50
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Umidità relativa	% 90		
Grado di protezione	IP20		
Dimensioni			



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching