




Denominazione del prodotto	Trasformatori di corrente Current trasformers Passante per barre		
Tipo			
Tipologia TA			
<b>Ingressi di corrente</b>			
Corrente primaria Ipn (/5)	A	6000	
Frequenza di impiego	min max	Hz Hz	50 60
Corrente secondaria	A	5	
Sovraccorrente permanente Ipn	%	100	
Prestazioni	cl.0.5 cl.1	VA VA	100 180
<b>Isolamenti</b>			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720	
Corrente nominale termica di breve durata Ith	Ith for s	40...60	
Corrente dinamica nominale Idyn	Ith for s	2.5	
Isolamento in aria	Classe E		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Attacchi tipo	A vite		
Fissaggio	Guida DIN o tramite vite		
Peso prodotto	g	3600	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura			
Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +50
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +80
Umidità relativa	%	90	
Grado di protezione	IP20		
<b>Dimensioni</b>			



**Omologazioni e conformità**

**Certificazioni**

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

**Omologazioni**

EAC

**Classificazione ETIM**

EC000066 - Power contactor, AC switching