DM2T0250

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 250/5A, ŚREDNICA OTWORU 23MM

Wejścia prądowe				
Prąd pierwotny Ipn (/5)			A	250
Częstotliwość robocza				
		min.	Hz	50
		maks.	Hz	60
Prąd strony wtórnej			A	5
Przeciążenie wytrzymywane Ipn			%	120
Obciążenie				
	Kl. obciążenia 1		VA	2.5
Izolacja				
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały Ith wg IEC			Ith for s	40…60
Znamionowy prąd dynamiczny Idyn wg IEC			Ith for s	2.5
Typ suchej izolacji				Klasa E
Właściwości mechaniczne				
Typ zacisków				Faston
Montaż				Na szynie DIN lub śrubami
Masa			g	130
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+50
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+80
Wilgotność względna			%	90
Stopień ochrony				IP30
Wymiary				

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

DM2T0250

PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 250/5A, ŚREDNICA OTWORU 23MM



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

	IEC/EN/BS 61869-1
	IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding