DM5TP1000FKIT

SADA TŘÍ PROUDOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ VČETNĚ, 1000/5A



Proudové vstupy				
Primární proud Ipn (/5)			A	1000
Provozní frekvence				
		min.	Hz	50
		max.	Hz	60
Sekundární výstupní proud			A	5
Odolnost proti přetížení Ipn			%	120
Zatížení				
		tř. 0.5s	VA	5
		tř. 0.5	VA	10
Izolace				
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN			V	720
IEC jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith			Ith for s	40…60
IEC jmenovitý dynamický proud Idyn			Ith for s	2.5
Suchá				Třída E
Mechanické vlastnosti				
Svorky typ				Šroubové
Upevnění				DIN lišta nebo šrouby
Hmotnost			g	900
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+50
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+80
Relativní vlhkost			%	90
Stupeň krytí				IP30
Certifikace a shoda s předpisy				
Certifikace				
	IEC/EN 61869-1			
	IEC/EN 61869-2			
Klasifikace ETIM				
EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.