




Przeznaczenie produktu				Przekładniki prądowe
Seria produktu				DM3T0400
Typ przekładnika prądowego				Rdzeń stały
Wejścia prądowe				
Prąd pierwotny I _{pn} (/5)	A			400
Częstotliwość robocza	min.	Hz	50	
	maks.	Hz	60	
Prąd strony wtórnej	A			5
Przebieżenie wytrzymałwane I _{pn}	%			120
Obciążenie		Kl. obciążenia 0,5	VA	2.5
		Kl. obciążenia 1	VA	5
Izolacja				
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V			720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC	I _{th} for s			40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC	I _{th} for s			2.5
Typ suchej izolacji				Klasa E
Właściwości mechaniczne				
Typ zacisków				Faston
Montaż				Na szynie DIN lub śrubami
Masa	g			260
Warunki otoczenia				
Temperatura	Temperatura pracy			
	min.	°C	-25	
	maks.	°C	+50	
	Temperatura składowania			
	min.	°C	-40	
	maks.	°C	+80	
Wilgotność względna	%			90
Stopień ochrony				IP30
Wymiary				

DM3I...



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC