




Przeznaczenie produktu	Przekładniki prądowe		
Seria produktu	DM3TA1000		
Typ przekładnika prądowego	Rdzeń otwierany		
Wejścia prądowe			
Prąd pierwotny I _{pn} (/5)	A		1000
Częstotliwość robocza	min.	Hz	50
	maks.	Hz	60
Prąd strony wtórnej	A		5
Przebieżenie wytrzymałwane I _{pn}	%		120
Obciążenie			
	Kl. obciążenia 0,5	VA	5
	Kl. obciążenia 1	VA	10
Izolacja			
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V		720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC	I _{th} for s		40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC	I _{th} for s		2.5
Typ suchej izolacji			Klasa E
Właściwości mechaniczne			
Typ zacisków			Śruba
Montaż			Montaż śrubowy
Masa	g		1250
Warunki otoczenia			
Temperatura			
	Temperatura pracy		
		min.	°C -25
		maks.	°C +50
	Temperatura składowania		
		min.	°C -40
		maks.	°C +80
Wilgotność względna		%	90
Stopień ochrony			IP30
Wymiary			



Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN 60044-1

Zgodność

EAC

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC