# DM2T0250

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø23MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X12,5MM, 20X15MM, 250A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ingressi di corrente** | | | |
| Corrente primaria Ipn (/5) | | A | 250 |
| Frequenza di impiego | | | |
| | min | Hz | 50 |
| | max | Hz | 60 |
| Corrente secondaria | | A | 5 |
| Sovracorrente permanente Ipn | | % | 120 |
| Prestazioni | | | |
| | cl.1 | VA | 2.5 |
| **Isolamenti** | | | |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | | V | 720 |
| Corrente nominale termica di breve durata Ith | | Ith for s | 40…60 |
| Corrente dinamica nominale Idyn | | Ith for s | 2.5 |
| Isolamento in aria | | | Classe E |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Attacchi tipo | | | Faston |
| Fissaggio | | | Guida DIN o tramite vite |
| Peso prodotto | | g | 130 |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura | | | |
| Temperatura di impiego | | | |
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +50 |
| Temperatura di stoccaggio | | | |
| | min | °C | -40 |
| | max | °C | +80 |
| Umidità relativa | | % | 90 |
| Grado di protezione | | | IP30 |
| **Dimensioni** | | | |



Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.




## Omologazioni e conformità

Certificazioni

| | |
|---|---|
| | IEC/EN/BS 61869-1 |
| | IEC/EN/BS 61869-2 |

Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.