



Denominazione del prodotto

Tipo
Tipologia TA

Trasformatori di
corrente
DM4T3000
Passante

Ingressi di corrente

| | | |
|--|--------|-------|
| Corrente primaria I _{pn} (/5) | A | 3000 |
| Frequenza di impiego | min | Hz 50 |
| | max | Hz 60 |
| Corrente secondaria | A | 5 |
| Sovracorrente permanente I _{pn} | % | 120 |
| Prestazioni | cl.0.5 | VA 45 |
| | cl.1 | VA 45 |

Isolamenti

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 720 |
| Corrente nominale termica di breve durata I _{th} | I _{th} for s | 40...60 |
| Corrente dinamica nominale I _{dyn} | I _{th} for s | 2.5 |
| Isolamento in aria | | Classe E |


Caratteristiche meccaniche

| | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| Attacchi tipo | | A vite |
| Fissaggio | | Guida DIN o tramite vite |
| Peso prodotto | g | 900 |

Condizioni ambientali

| | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----|----|------|
| Temperatura | Temperatura di impiego | min | °C | -25 |
| | | max | °C | +50 |
| | Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
| | | max | °C | +80 |
| Umidità relativa | | | % | 90 |
| Grado di protezione | | | | IP30 |

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching