



Zestaw
przekładników
prądowych – 3
szt.
DM1TP0200FKIT
z certyfikatem
UTF
DM1TP0200FKIT
Rdzeń stały

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ przekładnika prądowego

Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I_{pn} (/5)	A	200
Częstotliwość robocza	min. maks.	Hz Hz 50 60
Prąd strony wtórnej	A	5
Przebieżenie wytrzymałowe I_{pn}	%	120
Obciążenie	Kl. obciążenia 0,5s Kl. obciążenia 0,5	VA VA 2.5 3.75

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I_{th} wg IEC	I_{th} for s	40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I_{dyn} wg IEC	I_{th} for s	2.5
Typ suchej izolacji		Klasa E

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		Śruba
Montaż		Na szynie DIN lub śrubami
Masa	g	480

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min. maks.	°C °C -25 +50
	Temperatura składowania	min. maks.	°C °C -40 +80
Wilgotność względna		%	90
Stopień ochrony			IP30

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN 61869-1
IEC/EN 61869-2

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC