

Przeznaczenie produktu			Current transformers - KIT		
Seria produktu			DM1TP0600FKIT		
Typ przekładnika prądowego			Rdzeń stały		
Wejścia prądowe					
Prąd pierwotny I _{pn} (/5)			A	600	
Częstotliwość robocza			min.	Hz	50
			maks.	Hz	60
Prąd strony wtórnej			A	5	
Przeciążenie wytrzymywane I _{pn}			%	120	
Obciążenie			Kl. obciążenia 0,5s	VA	2.5
			Kl. obciążenia 0,5	VA	5
Izolacja					
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN			V	720	
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC			I _{th} for s	40...60	
Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC			I _{th} for s	2.5	
Typ suchej izolacji			Klasa E		
Właściwości mechaniczne					
Typ zacisków			Śruba		
Montaż			Na szynie DIN lub śrubami		
Masa			g	480	
Warunki otoczenia					
Temperatura			Temperatura pracy		
			min.	°C	-25
			maks.	°C	+50
Temperatura składowania			min.	°C	-40
			maks.	°C	+80
Wilgotność względna			%	90	
Stopień ochrony			IP30		
Klasyfikacja ETIM					
EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC					