

Przeznaczenie produktu	Current transformers KIT - 3 DM4TP1200 with UTF certificate		
Seria produktu	DM4TP1200FKIT		
Typ przekładnika prądowego	Rdzeń stały		
Wejścia prądowe			
Prąd pierwotny I _p (/5)	A	1200	
Częstotliwość robocza	min.	Hz	50
	maks.	Hz	60
Prąd strony wtórnej	A	5	
Przeciążenie wytrzymywane I _p	%	120	
Obciążenie	Kl. obciążenia 0,5	VA	10
Izolacja			
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	720	
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC	I _{th} for s	40...60	
Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC	I _{th} for s	2.5	
Typ suchej izolacji	Klasa E		
Właściwości mechaniczne			
Typ zacisków	Śruba		
Montaż	Na szynie DIN lub śrubami		
Masa	g	800	
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C -25
		maks.	°C +50
	Temperatura składowania	min.	°C -40
		maks.	°C +80
Wilgotność względna	%	90	
Stopień ochrony	IP30		
Klasyfikacja ETIM			
EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC			