



Current
transformers KIT -
3 DM5TP2500
with UTF
certificate
DM5TP2500FKIT
Rdzeń stały

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ przekładnika prądowego

Wejścia prądowe

Prąd pierwotny I _{pn} (/5)	A	2500
Częstotliwość robocza	min. maks.	Hz Hz 50 60
Prąd strony wtórnej	A	5
Przeciążenie wytrzymywane I _{pn}	%	120
Obciążenie	Kl. obciążenia 0,5s Kl. obciążenia 0,5	VA 10 VA 15

Izolacja

Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	720
Znamionowy prąd termiczny krótkotrwały I _{th} wg IEC	I _{th} for s	40...60
Znamionowy prąd dynamiczny I _{dyn} wg IEC	I _{th} for s	2.5
Typ suchej izolacji		Klasa E

Właściwości mechaniczne

Typ zacisków		Śruba
Montaż		Na szynie DIN lub śrubami
Masa	g	900

Warunki otoczenia

Temperatura	Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +50
	Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +80
Wilgotność względna		%		90
Stopień ochrony				IP30

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

IEC/EN 61869-1

IEC/EN 61869-2

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC