RM2DA230

RELÉ UNIKAJÍCÍCH PROUDŮ TYP A, 2 VYBAVOVACÍ PRAHY, MODULÁRNÍ S DISPLEJEM, EXTERNÍ TOROID, NAPÁJENÍ 230VAC




Obecné charakteristiky				
Popis				Modulární, transparentní, 2 limitní práj
Charakteristika reziduálního proudu				Typ A
Počet provozních prahů				2
Ovládací obvod				
Toroidní transformátor				Externí
Nastavení				
	Vypínací nastavená hodnota (IΔn)	(x1)	A	0.03…30
	Doba zpoždění vypnutí	(tx1)	s	0.2…10
Reset				Konfigurovatelné automaticky nebo ručně tlačítkem na předním nebo digitálním vstupu
Testovací tlačítko				Ano
Ovládání obvodu vypínací spouště				Ne
Pomocné napájení				
Pomocné jmenovité napájecí napětí Us				90…250VAC or 120…350VDC
Provozní meze				90…250VAC nebo 120… 350VDC
Výstupní kontakty				2
Jmenovitý kmitočet			Hz	50...60
Spotřeba energie max.			VA	6
Reléové výstupy				
Stav relé				Normélně nebuzený
Uspořádání kontaktů				2 přepínací SPDT každý (oba trip)
Jmenovitá zatížitelnost kontaktu IEC Ith				5A - 250VAC
Izolace				
Výdržné napětí při síťovém kmitočtu			kV	2.5kV pro 60s
Indikace				
Dostupné pomocné napětí (ON)				Zelená LED a zelené podsvícení
Vybavení relé (TRIP)				Červená LED a červené podsvícení
Předběžný alarm vybavení (ALARM)				Žlutá LED a žluté podsvícení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


Připojení				
Svorky typ				Pevné
Utahovací moment pro svorky				
		max.	Nm	0.5
		max.	lbin	4.5
Průřez vodiče				
	AWG/Kcmil			
		min.		24
		max.		12
	IEC			
		min.	mm²	0.2
		max.	mm²	2.5
Provoz				
Mechanická životnost			cycles	10000000
Elektrická životnost			cycles	300000
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-10
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+80
Relativní vlhkost			%	≤90%
Kryt				
Materiál				Samozhášivý polykarbonát
Montáž				35mmDIN lišta
Stupeň í				IP20 svorky
Rozměry (Š x V x H)			mm	52.5x90x60
Hmotnost			g	200
Rozměry				

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu s normami

EN 60947-2 (Annex M)
EN 61326-1
EN 61326-2-1
EN 61326-2-2
EN 61326-2-3
EN 61326-2-4
EN 61326-2-5
EN 61543/A11
EN 61543/A12
EN 61543/A2

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001445 - Relé unikajících proudů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.