



Przeznaczenie produktu				Przełączniki ziemnozwarciowe RC
Seria produktu				RC
Charakterystyka ogólna				
Opis				Wykonanie kompaktowe, 1 próg zadziałania
Charakterystyka pracy szczytkowej				Typ A
Liczba progów zadziałania				1
Obwód sterowniczy				
Przekładnik toroidalny				Średnica wewnętrzna 60mm/2.36"
Nastawy	Próg zadziałania ($I_{\Delta n}$)			
		(x0,1)	A	0.025...0.25
		(x1)	A	0.25...2.5
		(x10)	A	2.5...25
	Czas zadziałania			
		(tx1)	s	0.02...0.5
		(tx10)	s	0.2...5
Wybór współczynnika skali $I_{\Delta n}$ i t				Za pomocą przełączników
Kasowanie				Kasowanie automatyczne lub ręczne przy użyciu przyciski na panelu przednim
Przycisk testowy				On front
Kontrola obwodu wyłączającego				Nie
Zasilanie pomocnicze				
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U_s				24-48VAC/DC
Zestyki wyjściowe				1
Częstotliwość znamionowa		Hz		50...60
Maksymalny pobór mocy		VA		3
Wyjścia przełącznikowe				
Stan przełącznika				Normalnie odwzbudzony
Układ zestyków				1 zestyk przełączny (zadziałanie)
Prąd termiczny umowny I_{th} , IEC				5A - 250VAC
Izolacja				
Próba napięciem sieci		kV		2.5kV przez 60 sek.
Wskaźniki				

Obecność napięcia pomocniczego (ON)				Zielony wskaźnik LED
Zadziałanie przekaźnika (TRIP)				Czerwona lampka LED
Podłączenia				
Typ zacisków				Stałe
Moment obrotowy dokręcania zacisków		maks.	Nm	0.5
		maks.	Ibin	4.5
Przekrój przewodu				
	AWG/Kcmil	min.		24
		maks.		12
	IEC	min.	mm ²	0.2
		maks.	mm ²	2.5
Trwałość				
mechaniczna			cycles	50000000
elektryczna			cycles	300000
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy	min.	°C	-10
		maks.	°C	+60
	Temperatura składowania	min.	°C	-20
		maks.	°C	+80
Wilgotność względna			%	≤90%
Obudowa				
Materiał obudowy				Samogasnący poliwęglan
Montaż obudowy				Szyna DIN 35 mm
Stopień ochrony				IP20 dla zacisków
Wymiary (szer. x dł. x gł.)			mm	100x110x70
Masa			g	485
Wymiary				

