



LOVATO ELECTRIC S.P.A.
24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
TELEFAX (Nazionale): 035 428200
TELEFAX (International): +39 035 4282400
Web www.LovatoElectric.com
E-mail info@LovatoElectric.com

**ВНИМАНИЕ!!**

- Внимательно прочтите инструкцию перед применением и установкой.
- Данное оборудование должно устанавливаться квалифицированным персоналом, согласно стандартам во избежание несчастных случаев и аварий.
- При проведение обслуживания устройства, отключите все напряжения измерения и питания а также закоротите входы трансформаторов тока.
- Прибор может быть модифицирован производителем без предварительного уведомления.
- Технические данные и описания представленные в данной инструкции служат для пояснения и не дают гарантии от ошибок, случайностей и непредвиденных обстоятельств.
- При установке прибора в схеме должен быть предусмотрен автоматический выключатель. Прибор должен устанавливаться в шкафу со свободным доступом пользователя. Маркировка в соответствии с: IEC/EN 61010-1 § 6.12.2.1.
- Прибор устанавливается в шкафу или корпусе со степенью защиты не менее IP 40.
- Очистка прибора производиться сухой мягкой тканью без использования абразива и агрессивных жидкостей.

Оглавление

	Стр.
Введение	1
Описание	2
LED функции	2
Совместимость продуктов Lovato	2
Процедура присоединения модуля	2
Установка параметров	2
Схемы присоединения	3
Размеры	3
Технические характеристики	4

Введение

Инфракрасные модули расширения серии EXM разработаны для увеличения функций связи, I/O, памяти и анализа приборов измерения.

Модуль EXM10 11 снабжен серийным интерфейсом RS232, установка модуля осуществляется простым присоединением к базовому прибору или другому модулю. При подаче напряжения питания на систему, база автоматически опознает модуль, настройка модуля и функций выходов производиться из меню базового прибора простым путем.

Описание

- Крепление на DIN рейку 2U (36mm)
- Двойной инфракрасный порт связи
- Серийный интерфейс RS232
- Программируемая скорость до 38400Bps
- 2 LED индикатора
- Автоматическое опознание базовым прибором
- EXM конфигурация через меню базового прибора
- Присоединение к ПК кабелем Lovato код 51C2

**EXM10 11****Модуль расширения
интерфейс RS232****EXM10 11****Expansion units
RS232 interface****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ INSTRUCTIONS MANUAL****WARNING!**

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.

- Remove the dangerous voltage from the product before any maintenance operation on it.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice.
- Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising therefrom are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment:
IEC/EN 61010-1 § 6.12.2.1
- Fit the instrument in an enclosure or cabinet with minimum IP40 degree protection.
- Clean the instrument with a soft dry cloth, do not use abrasives, liquid detergents or solvents

Index

	Page
Introduction	1
Description	1
LED functions	2
Lovato products compatibility	2
Module connection procedure	2
Module parameters setup	2
Wiring diagrams	3
Mechanical dimensions	3
Technical characteristics	4

Introduction

The EXM units for Lovato infrared expandable products, are designed and developed to enhance the functions of connectivity, I/O, memory and analysis of the instrument to which it is connected.

The EXM10 11 implements the RS232 serial interface and its connection will be done simply approaching it to the base instrument or to another units. At the power on of the system, the instrument will automatically recognize the units and the EXM parameters setup will be done directly from the proper instrument menu in an easy way.

Description

- Modular DIN-rail housing, 2U (36mm wide).
- Double infrared connection port
- RS232 serial interface
- Programmable bitrates up to 38400Bps
- 2 Indication LED
- Automatically recognition from the instrument to which is connected
- EXM configuration from the proper instrument menu
- Connection to the PC using the Lovato cable Cod. 51C2

LED функции



ИМЯ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
ON	Зеленый	<u>Вкл:</u> Наличие напряжения питания <u>Выкл:</u> Нет напряжения или поломка
DATA	Красный	<u>Выкл:</u> Инфракрасная связь ОК Нет связи по RS232 <u>Быстрое мигание</u> Передача данных по RS232 <u>Вспыхивание на период 2 секунд:</u> Нет оптической связи модуля

LED functions



NAME	COLOR	DESCRIPTION
ON	Green	<u>Switched ON:</u> Power supply present on the units <u>Switched OFF:</u> EXM is not powered or it is broken
DATA	Red	<u>Switched OFF:</u> Infrared connection OK No communication on the RS232 <u>Fast blinking</u> Data traffic on the RS232 interface <u>Flashing at 2 seconds of period:</u> The module is not optically connected

Совместимость продуктов Lovato

Модули расширения EXM10 11 может присоединяться к другим продуктам Lovato снабженными оптическими инфракрасными портами связи.

Процедура присоединения модулей




1. Отключите напряжения.
2. Установите модуль на DIN рейку справа от базы или другого модуля EXM.
3. Сдвиньте модуль до полного вхождения защелки в гнездо (до появления щелчка).
4. Следуйте схемам подключения и присоединения питания.
5. Подайте напряжение на систему. Прибор (DMG300) автоматически опознает модуль.
6. Сконфигурируйте модуль следуя описанию программирования в инструкции по эксплуатации прибора (DMG300).

Lovato products compatibility

EXM10 11 expansion units can be connected to any Lovato product fitted of optical infrared communication port.

Module connection procedure



1. Remove any dangerous voltage.
2. Insert the units on the DIN rail guide on the right side of the instrument or of another EXM.
3. Slide the module until the hooks presents on its box are fully inserted (for full inclusion feels a "click").
4. Follow the wiring diagram and connect the power supply cables.
5. Power up the system. The instruments (e.g: DMG300) will automatically recognize the expansion units.
6. Configure the module by following the programming indication presents on the instrument manual.

Установка параметров

Для установки параметров конфигурации, смотрите инструкцию по эксплуатации базового прибора.


Module parameters setup

For the EXM parameters configuration, see the manual of the main instrument to which it intends to connect.

Схемы присоединения



ВНИМАНИЕ: клеммы A1 и A1 имеют внутреннюю перемычку также как A2 и A2. Свободные клеммы A1 и A2 используются только для передачи питания к другим модулям EXM (Макс 3). Максимальный ток 500mA




Wiring diagrams




ATTENTION: terminals A1 and A1 are internally connected together and the same is for A2 and A2. The free terminals A1 and A2 are only intended for the power supply of other EXM (Max 3). 500mA maximum current

Многоч. соединение
Multiple connection



Размеры

Mechanical dimensions



Технические характеристики		Technical characteristics	
Напряжение питания		Auxiliary supply	
Номинальное напряжение Us	100 - 240V~ 110 - 250V=	Nominal voltage Us	100 - 240V~ 110 - 250V=
Рабочее напряжение	85 - 264V~ 93,5 - 300V=	Operating voltage range	85 - 264V~ 93,5 - 300V=
Частота	45 - 66Hz	Frequency	45 - 66Hz
Потребление/рассейвание	2VA 0,8W	Power consumption/dissipation	2VA 0.8W
Память		Mass memory type	
Тип памяти	Флеш	Mass memory type	Flash
Емкость	8 Mbytes	Capacity	8 Mbytes
Тип кэш памяти	FRAM	Cache memory type	FRAM
Реальные часы (RTC)		Real time clock	
Данные	Год, месяц, день, часы, минуты, секунды	Data	Year, month, date, hour, minutes, seconds
Батарея	Конденсатор, не обслуживаемый	Energy back-up	Capacitor, maintenance-free
Время работы без заряда	> 2 недель (макс запись)	Energy back-up duration	> 2 weeks (from max reserve)
Рабочие условия		Ambient operating conditions	
Рабочая температура	-20 - +60°C	Operating temperature	-20 - +60°C
Температура хранения	-30 - +80°C	Storage temperature	-30 - +80°C
Влажность	<90%	Relative humidity	<90%
Степень загрязнения	Класс 2	Maximum pollution degree	Degree 2
Категория перенапряжения	3	Overshoot category	3
Высота над уровнем моря	≤2000m	Altitude	≤2000m
Напряжение изоляции		Insulation voltage	
Номинальное напряжение изоляции Ui	250V~	Rated insulation voltage Ui	250V~
Импульсная стойкость изоляции Uimp	7,3kV	Rated impulse withstand voltage Uimp	7,3kV
Стойкость мощности частоты	4kV	Power frequency withstand voltage	4kV
Присоединения питания и входов напряжения		Auxiliary supply connections	
Тип клемм	Винт	Terminal type	Screw (fixed)
Количество клемм	2 + 2 для питания	Number of terminals	2 + 2 for Aux supply
Сечение проводников (min и max)	0.2 - 4.0 mm ² (24 - 12 AWG)	Cable cross section (min... max)	0.2 - 4.0 mm ² (24 - 12 AWG)
Усилие затяжки	0,8Nm (7lbin)	Tightening torque	0,8Nm (7lbin)
Корпус		Housing	
Версии	2 модуля (DIN 43880)	Version	2 modules (DIN 43880)
Крепление	Рейка 35mm (EN60715) Или винты с использованием клипс	Mounting	35mm DIN rail (EN60715) or by screw using extractable clips
Материал	Полиамид RAL 7035	Material	Polyamide RAL7035
Степень защиты	IP40 по фронту IP20 со стороны клемм	Degree of protection	IP40 on front IP20 terminals
Вес	130g	Weight	130g
Сертификация и соответствие		Certifications and compliance	
Стандарты	IEC/EN 61010-1:2001, IEC/EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-6-3:2001, IEC/EN 60068-2-61:1993, IEC/EN 60068-2-78, IEC/EN 60068-2-6, IEC 60068-2-27.	Reference standards	IEC/EN 61010-1:2001, IEC/EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-3:2006, EN 61000-6-3:2001, IEC/EN 60068-2-61:1993, IEC/EN 60068-2-78, IEC/EN 60068-2-6, IEC 60068-2-27