
M0P009124002V3

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, BEZ REVERZACE, V KRYTU IP65, VČETNĚ TEPELNÉHO RELÉ NA PŘETÍŽENÍ, 1,4...2,3A (0,55...0,75KW PŘI 400V), CÍVKA STYKAČE 400VAC 50/60HZ




Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	1.4-2.3
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	2.3
	kW	kW	0.55...0.75
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M0PA
Stykač standardně dodáván			BG0910A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF92V3
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový			
	220V-240V	HP	0.5
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	440V-480V	HP	1
	550V-600V	HP	1
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	760
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



I = Start; O = Stop/Reset

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

CSAus
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.