M0P012122306015

DIRECT-ON-LINE-STARTER, 9...12A (5.5KW AT 400V), IP65, CONTACTOR COIL VOLTAGE 230VAC 60HZ, NON-METALLIC ENCLOSURE, WITH THERMAL OVERLOAD RELAY, WITH START AND STOP/RESET BUTTONS

Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	9-15
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	12
	kW	kW	5.5
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M0PA
Stykač standardně dodáván			BG1210A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF915
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový			
	110V-120V	HP	0.5
	220V-240V	HP	1.5
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	3
	220V-240V	HP	3
	440V-480V	HP	7.5
	550V-600V	HP	10
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	760
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.