11BGT0910A04860

REVERZAČNÍ STYKAČ BGT, 9A AC3, 4KW, 48VAC/60HZ




Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	9
Vlastnosti kontaktů			
Provozní proud Ie			
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A	9
Jmenovitý provozní výkon AC-3 (T≤55°C)			
	230V	kW	2.2
	400V	kW	4
	415V	kW	4.3
	440V	kW	4.5
	500V	kW	5
	690V	kW	5
Vestavěné pomocné kontakty			
	NO		1
	NC		0
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon UL/CSA v koních, jednofázový			
	110V-120V	HP	0.5
	220V-240V	HP	1.5
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	200V-208V	HP	2
	220V-240V	HP	3
	440V-480V	HP	5
	550V-600V	HP	5
Mechanické vlastnosti			
Svorky typ			Svěrný šroub
Hmotnost		g	380
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

11BGT0910A04860

REVERZAČNÍ STYKAČ BGT, 9A AC3, 4KW, 48VAC/60HZ



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.