
M1P00912400A4


SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ, TŘÍFÁZOVÝ, BEZ REVERZACE, V KRYTU IP65, VČETNĚ TEPELNÉHO RELÉ NA PŘETÍŽENÍ, 0,63…1A (0,25KW PŘI 400V), CÍVKA STYKAČE 400VAC 50/60HZ



Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	0.63-1
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	1
	kW	kW	0.25
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M1PA
Stykač standardně dodáván			BF0910A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF380100
Technické údaje UL			
Maximální jmenovitý výkon dle UL/CSA, třífázový, 3pólový			
	550V-600V	HP	0.5
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1040
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.





Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



I = Start; O = Stop/Reset

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

CSAus
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.