M2P0321012060

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M2P 120VAC/60HZ, 32A, BEZ RELÉ, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET





Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	32
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M2PA
Stykač standardně dodáván			BF3200A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38…
Pomocný kontakt standardně dodáván			G41810
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1162
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M2P0321012060

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M2P 120VAC/60HZ, 32A, BEZ RELÉ, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET






Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M2P0321012060

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M2P 120VAC/60HZ, 32A, BEZ RELÉ, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET



I = Start; O = Stop/Reset

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

CSAus
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.