
M3P00970230


SPOUŠTĚČ Y-D M3P, 16A, 230VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET,S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD




Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	16
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3PA70
Stykač standardně dodáván			BF0910A, BF0901A, BF0910A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38…
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020, …, BFX1011
Vlastnosti kontaktů			
Výkony motorů podle normy IEC			
	230V	kW	4
	400V	kW	7.5
	440V	kW	7.5
	500V	kW	7.5
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3540
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.







Drilling for surface fixing





Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M3P00970230

SPOUŠTĚČ Y-D M3P, 16A, 230VAC, 50/60HZ, V KRYTU S TLAČÍTKY START A STOP/RESET,S ROZBĚHOVÝM ČASEM AŽ DO 12S A MAX. POČTEM STARTŮ 30/HOD





Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
for starters
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.