

Denominazione del prodotto	Aviatori diretti		
Tipo	M0P01212...15		
Caratteristiche elettriche			
Taratura relè termico	A	9-15	
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW	12 5.5
Componenti forniti di serie			
Contenitore fornito di serie	M0PA		
Contattore fornito di serie	BG1210A		
Relè termico standard fornito	RF915		
Dati tecnici UL			
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	110V-120V 220V-240V	HP HP	0.5 1.5
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V 220V-240V 440V-480V 550V-600V	HP HP HP HP	3 3 7.5 10
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	760	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione (IEC)	IP65		
Classificazione ETIM	EC001037 - Combinazione starter motore		
ETIM 8.0			