



Denominazione del prodotto  
Tipo

Avviatori diretti  
M1P00912...A9

**Caratteristiche elettriche**

Taratura relè termico A 6.3-10  
IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ )

$I_e$	A	10
kW	kW	3...4

**Componenti forniti di serie**

Contenitore fornito di serie M1PA  
Contattore fornito di serie BF0910A  
Relè termico standard fornito RF381000

**Dati tecnici UL**

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V	HP	0.5
220V-240V	HP	1.5

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	2
220V-240V	HP	3
440V-480V	HP	5
550V-600V	HP	7.5

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto g 1040

**Condizioni ambientali**

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

**Tolleranze e protezioni**

Grado di protezione IP frontale IP65

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore