



Przeznaczenie produktu	Rozrusznik bezpośredni		
Seria produktu	M0P00912...5		
Właściwości elektryczne			
Zakres regulacji przekaźnika	A	3-5	
Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)	le kW	A kW	5 1.5...2.2
Komponenty			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M0PA		
W zestawie standardowy stycznik	BG0910A		
W zestawie standardowy przekaźnik cieplny	RF95		
Dane techniczne UL			
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy	220 V-240 V	HP	0.5
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola	200 V-208 V	HP	1
	220 V-240 V	HP	1
	440 V-480 V	HP	3
	550 V-600 V	HP	3
Właściwości mechaniczne			
Masa	g		760
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu	IP65		
Klasyfikacja ETIM			
ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika		