
M2P00911400A9

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M2P, 400VAC, 50/60HZ, 10A, V KRYTU S MOTOROVÝM SPOUŠTĚČEM A JIŠTĚNÍM



Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	6.3-10
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	10
	kW	kW	3...5
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1515
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.


M2P00911400A9

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M2P, 400VAC, 50/60HZ, 10A, V KRYTU S MOTOROVÝM SPOUŠTĚČEM A JIŠTĚNÍM

Incorporated button control and rotary actuator for 3-phase motors



Power connection for 1-phase motors



I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Certifikáty

EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.