




Przeznaczenie produktu	Rozrusznik bezpośredni M2P03210		
Seria produktu	M2P03210		
<b>Właściwości elektryczne</b>			
Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440 V$ )	A	32	
<b>Komponenty</b>			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M2PA		
W zestawie standardowy stycznik	BF3200A		
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38...		
W zestawie standardowy zestyk pomocniczy	G41810		
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Masa	g	1162	
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
<b>Odporność i zabezpieczenie</b>			
Stopień ochrony IP od frontu	IP65		
<b>Wymiary</b>			



## Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus  
cULus  
EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika