
M2R02512230B2


SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M2R, 230VAC, 50/60HZ, 17-23A, S TLAČÍTKEM RESET



Elektrické vlastnosti			
Rozsah nastavení relé		A	17-23
Technické vlastnosti IEC (≤440 V)			
	Ie	A	23
	kW	kW	11
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M2RA
Stykač standardně dodáván			BF2510A
Tepelné relé standardně dodáváno			RF382300
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	1165
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.






Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M2R02512230B2

SPOUŠTĚČ PRO PŘÍMÉ SEPNUTÍ M2R, 230VAC, 50/60HZ, 17-23A, S TLAČÍTKEM RESET



R = Reset; I = Start; O = Stop

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certifikáty

CSAus
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.