



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
bezpośredni
M2P03212...B4

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Zakres regulacji przekaźnika A 24-32

Charakterystyka techniczna wg. IEC ($\leq 440V$)

I _e	A	32
kW	kW	15

Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika M2PA

W zestawie standardowy stycznik BF3200A

W zestawie standardowy przekaźnik ciepły RF383200

Dane techniczne UL

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy

110 V-120 V	HP	3
220 V-240 V	HP	7.5

Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola

200 V-208 V	HP	10
220 V-240 V	HP	10
440 V-480 V	HP	20
550 V-600 V	HP	25

Właściwości mechaniczne

Masa g 1300

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+60


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



I = Start; O = Stop/Reset

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Certyfikaty

CSAus
cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika