M3P0267022060

SPOUŠTĚČ Y-D, V KRYTU, S START A STOP/RESET TLAČÍTKY. ROZBĚH DO 12 SEC A A MAXIMUM 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 43A. CÍVKA 220VAC 60HZ





Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	43
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M3PA70
Stykač standardně dodáván			BF2600A, BF2600A, BF1810A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38…
Pomocný kontakt standardně dodáván			BFX1020, BFX1011, BFX1011
Vlastnosti kontaktů			
Výkony motorů podle normy IEC			
	230V	kW	11
	400V	kW	22
	440V	kW	22
	500V	kW	25
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	3650
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

M3P0267022060


SPOUŠTĚČ Y-D, V KRYTU, S START A STOP/RESET TLAČÍTKY. ROZBĚH DO 12 SEC A A MAXIMUM 30 SPUŠTĚNÍ ZA HODINU, MAX IEC JMENOVITÝ PROUD 43A. CÍVKA 220VAC 60HZ









Drilling for surface fixing



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.





Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.